

# ULTIMAXX 1900 Performance

## Ultimativ Fleksibilitet, Maksimal Produktivitet

### Den mest kraftfulde og produktive gulvaskemaskine på markedet.

Den helt nye TASKI ULTIMAXX 1900 tilbyder et nyt niveau af modulopbygning, rengøringseffektivitet og smarte løsninger. Tilpas maskinen til den påtænkte rengøringsopgave med det fleksible udvalg af arbejdsbredder og bearbejdningsmoduler. Alt sammen kombineret med højteknologiske funktioner som den intuitive berøringsskærm for enkel, men effektiv betjening og indsigt.

TASKI ULTIMAXX 1900 giver dig mulighed for at mindske omkostningerne samt øge effektiviteten og rengøringsresultaterne, med målbar produktivitet og detaljeret indsigt.



### ULTIMAXX 1900 giver dig:



Fleksible moduler til alle rengøringsopgaver



Uovertruffen hygiejne og effektivitet



Usammenlignelig effektiv brug af vand og kemikalier



Fremragende vandopsug med patenteret skviser



Højeste luftkvalitet via HEPA-filtrering



Forudsigende og proaktiv vedligeholdelse




Ultimativ kraft, ultra-støjsvag i drift



TWISTER funktion, rengøring uden kemi

### Usammenlignelig effektivitet og ultimativ produktivitet


#### Fleksibel udnyttelse af batteri



IntelliScrub giver dig mulighed for dynamisk at justere børstetrykket, hvilket forlænger batteridriftstiden med mere end 40%. Denne enkle og hurtige funktion er tilgængelig som standard på alle ULTIMAXX walk-behind gulvaskemaskiner og leverer stadig bedre rengøringsresultater end markedets gennemsnit.

### Udviklet i vores schweiziske laboratorium

#### Ultimativ kraft, stille i drift



TASKI ULTIMAXX-serien har som standard den patenteret TASKI Whisper teknologi. Dette unikke luftstrømssystem garanterer optimeret sugning og øjeblikkelig støjabsorbering. Med denne unikke banebrydende teknologi er maskinen ekstremt støjsvag med 63 db(A), og med eco-mode kan den nå så lavt som 60 db(A). Den fås også med HEPA-filtrering.

### Få fuld kontrol over dine rengøringsopgaver.


#### Interaktiv vejledning med IntelliTouch



Den avancerede touch screen/berøringsskærm er dit vindue ind i en verden af tilpasningsmuligheder og overvågning, der er lige så kraftfuld, som den er intuitiv at bruge. Alt dette er sikkert låst bag brugerbaseret IntelliKey NFC-teknologi med unik brugeradgang, der beskytter maskinen mod misbrug.

### Altid i gang, aldrig nede

#### Forudsigende servicefunktioner



TASKI ULTIMAXX sørger ikke kun for rengøring, den sørger også for sig selv. Unik forudsigelig komponentstyring informerer om vedligeholdelsestiltag, før de forstyrrer driften. Proaktiv vedligeholdelse skaber større effektivitet ved at minimere nedetid.



**TASKI** The ULTIMATE  
Cleaning Machines™



TEKNISKE DATA ULTIMAXX 1900	EN ENHED		TO ENHEDER			VALSEBØRSTE		ORBITAL	
	43cm	50cm	55cm	55cm Twister	65cm	55cm	65cm	50cm	
Teoretisk ydelse	1935 m <sup>2</sup>	2250 m <sup>2</sup>	2475 m <sup>2</sup>			2925 m <sup>2</sup>	2475 m <sup>2</sup>	2925 m <sup>2</sup>	2250 m <sup>2</sup>
Praktisk ydelse	1451 m <sup>2</sup>	1688 m <sup>2</sup>	1856 m <sup>2</sup>			2194 m <sup>2</sup>	1856 m <sup>2</sup>	2194 m <sup>2</sup>	1688 m <sup>2</sup>
Teoretisk max ydelse pr. tank	1900 m <sup>2</sup>								
Træk på hjul	ja								
<b>MODULSYSTEMET</b>									
Arbejdsbredde	43 cm	50 cm	55 cm		65 cm	55 cm	65 cm	50 cm	
System	1x43 cm	1x50 cm	2x28 cm		2x33 cm	2x55 cm	2x65 cm	50,8x35,5 cm	
Tryk max.	40 kg				42 kg	19 kg	21 kg	40 kg	
Tryk max.	0.34 N/cm <sup>2</sup>	0.20 N/cm <sup>2</sup>	0.34 N/cm <sup>2</sup>	—	0.24 N/cm <sup>2</sup>	0.85 N/cm <sup>2</sup>	0.80 N/cm <sup>2</sup>	0.22 N/cm <sup>2</sup>	
Tryk niveauer	40 kg / 24 kg	40 kg / 29 kg	40 kg / 26 kg	—	42 kg / 28 kg	Ikke justerbart		40 kg / 31 kg	
Hastighed	150 omdr./min.	150 omdr./min.	195 omdr./min.	550 omdr./min.	195 omdr./min.	800 omdr./min.		2000 omdr./min.	
<b>TANKE</b>									
Rentvandstank	43 L								
Snavsvandstank	45 L								
Vanddosering	6 niveauer (22 ml/m <sup>2</sup> - 140 ml/m <sup>2</sup> )								
<b>FREMDRIFT</b>									
Køremotor	Ja								
Arbejdshastighed	4,5 km/t								
Transporthastighed	5 km/t								
Hastighed	Justerbar								
<b>BATTERISYSTEM</b>									
Volt	24V								
Køretid - power / standard	< 3 timer								
Køretid - eco	< 4 timer								
<b>SPECIFIKATIONER</b>									
Makinvægt - netto	88 kg	92 kg	93 kg	93 kg	96 kg	104 kg	106 kg	97 kg	
Maskinvægt - klar til brug	188 kg	192 kg	193 kg	193 kg	196 kg	204 kg	206 kg	197 kg	
Lydniveau - standard	63 dB(A)								
Lydniveau - eco	60 dB(A)								
Dimensioner (L x B x H)	122x49x112 cm	125x54x112 cm	120x60x112 cm		126x70x112 cm	121x64x112 cm	122x74x112 cm	123x53x112 cm	
Godkendelser / IP-klasse	IPX3								
<b>UDSTYR OG TILBEHØR</b>									
Batteri	Gel 76 AH eller Li-ion 50 AH, 100 AH								
Lader	Indbygget								
Timetæller	Standard								
Whisper teknologi	Standard								
Teknologisk V-formet skviser	Standard								
Gule vedligeholdelsespunkter	Standard								
IntelliKey NFC nøgle	Standard								
IntelliScrub variabel børstetryk	Standard								
IntelliFlow vanddosering	Standard								
LED lys	Standard								
IntelliDose PLUS	Tilvalg								
HEPA filter	Tilvalg								
IntelliBac antibakteriel overflade	Tilvalg								
IntelliTrail trådløs kommunikation	Tilvalg								
Aquastop vandpåfyldning	Tilvalg								
IntelliTouch berøringssskærm	Tilvalg								
Automatisk børsteløft (EBU)	Tilvalg								
Holder til udstyr	Tilvalg								
Fremdrift på hjul	Ja								

ULTIMAXX 1900 Performance