



Varenummer 1999915852

Diversey

## Gulvvasker, Diversey TASKI, Ultim maxx 1900, DD65, Lithium-Ion, walk-behind, 43/45 l, 650 mm

### Produktbeskrivelse

Den helt nye TASKI ULTIMAXX 1900 tilbyder et nyt niveau af modulopbygning, rengøringseffektivitet og smarte løsninger. Der kan tilkøbes IntelliTrail 2.0, IntelliDose, Aqustop, HEPA filter og IntelliTouch skærm. DD65-model med 2x13" holdere - det patenterede dobbelt holder system og det sideforskudte design giver større arbejdsbredde og gør rengøring tæt på væggen nem. Roterende holder har et godt tryk og et lavt omdrejningstal hvilket giver fremragende rengøringsresultater. Derudover har DD65-modellen også et støjniveau på 63 dB(A), og helt ned på 60 dB(A) på Eco-mode. Det giver en gulvvasker der larmer mindre end mange støvsugere. Oplader medfølger i prisen. Batteri købes separat: 1999914468

### Specifikationer

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Gulvvasker                                            |
| Varemærke                        | Diversey                                              |
| Vareserie                        | TASKI                                                 |
| Model                            | Ultim maxx 1900, DD65                                 |
| Features                         | Walk-behind                                           |
| Længde/dybde                     | 1260 mm                                               |
| Bredde                           | 700 mm                                                |
| Højde                            | 1120 mm                                               |
| Vægt, netto                      | 196 kg                                                |
| Batteri driftstid                | 100 m                                                 |
| Vaske/fejebredde                 | 650 mm                                                |
| Rent/snavsevandtank, kapacitet   | 43/45 l                                               |
| Inkluderet tilbehør              | Elektronisk børsteløft, træk på hjul, indbygget lader |
| Direktiver, lovgivning og regler | 2006/42/EF                                            |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde  | EAN |
|-------|------------|--------|--------|--------|-----|
| kll   | 1 stk      | 149 cm | 70 cm  | 113 cm |     |
| stk   | 1 stk      |        |        |        |     |