



Produktdatablad

Vaskepulver, Abena Puri-Line, hvidt, uden farve og parfume, 2 x 5 kg

Varenummer: 1999916528



Varedeklaration

Forpakning: 2 Stk pr. Kolli, 60 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Vaskepulver. Varemærke: ABENA. Vareserie: Puri-Line. Features: hvidt, uden farve og parfume. Vægt, netto: 5 kg. Certifikater: Svanemærket. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares rent og tørt. UFI: J3Y2-E09F-G00U-UFQ4. Produktregisternummer: 4495785. Direktiver, lovgivning og regler: (EF) nr. 648/2004. Faresætninger: Forårsager alvorlig øjenirritation. Produktbeskrivelse: I ABENAs komplette sortiment af rengøringsartikler finder du vores effektive vaskepulver til hvide og lyse tekstiler. Vaskepulveret er miljømærket med Svanemærket og indeholder hverken fosfat, optisk hvidt, farve eller parfume, hvilket markant mindsker risikoen for allergi. Du opnår de mest optimale resultater ved vask på minimum 40°C. Vaskepulveret bør ikke anvendes til materialer som uld og silke. Her anbefaler vi, at du bruger vores vaskepulver til uld og finvask. Med ABENAs vaskepulver får du rene og pletfri tekstiler takket være indholdet af blegemiddel og enzymer, som effektivt nedbryder proteiner, stivelse og fedt, der netop ofte er at finde i madpletter, sved og lignende pletter. Enzymerne er virksomme op til 70°C. En pakke vaskepulver rækker til ca. 119 vaske ved vask med middelhårdt vand (8-14 °dH) og 3-5 kg normalt snavset tøj. Brugsanvisning: Dosér vaskepulveret i sæbeskuffen med en spiseske eller et målebæger. En normal spiseskefuld svarer til 15 ml vaskepulver. Tilpas doseringen efter vandhårdhed og graden af snavs. Anvend det anbefalede vaskeprogram. Vask fortrinsvis med fyldt maskine. Overdosering gør ikke vasketøjet renere og er skadeligt for miljøet. Sænk temperaturen ved normale vaskeprogrammer for at beskytte miljøet. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Må ikke anvendes til vask af uld og silke. Bortskaffelse af produkt: Kan genbruges eller forbrændes. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes. Doseringsinstruktioner: 3-5 kg tekstil ved blødt vand (14°dH) = 55 ml.