



Varenummer 1999917357

NOVADAN®

Afspænding, Novadan Bistro Rinse 380, 5 l, uden farve og parfume

Produktbeskrivelse

Bistro Rinse 380 er velegnet til alle typer af opvaskemaskiner. Bistro Rinse 380 er lavtskummende. Bistro Rinse 380 nedbryder vandets overfladespænding i skyllefasen og efterlader servicet skinnende blankt. Derudover har Bistro Rinse 380 en forebyggende effekt overfor kalkbelægninger i opvaskemaskinen. Kan anvendes på aluminium.








Specifikationer

Produktbetegnelse	Afspænding
Varemærke	Novadan
Vareserie	Bistro Rinse 380
Features	Uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	2,2
Rumindhold, netto	5 l

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3 stk	40 cm	19.3 cm	30 cm	

 <p>Produktet indeholder ikke farve.</p>	 <p>Produktet kan udgøre en sundhedsfare.</p>	 <p>Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.</p>
 <p>Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.</p>	 <p>Produktet indeholder ikke parfume.</p>	