



Varenummer 1999917357

NOVADAN®

## Afspænding, Novadan Bistro Rinse 380, 5 l, uden farve og parfume

### Produktbeskrivelse

Bistro Rinse 380 er velegnet til alle typer af opvaskemaskiner. Bistro Rinse 380 er lavtskummende. Bistro Rinse 380 nedbryder vandets overfladespænding i skyllefasen og efterlader servicet skinnende blankt. Derudover har Bistro Rinse 380 en forebyggende effekt overfor kalkbelægninger i opvaskemaskinen. Kan anvendes på aluminium.




### Specifikationer


Produktbetegnelse	Afspænding
Varemærke	Novadan
Vareserie	Bistro Rinse 380
Features	Uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	2,2
Rumindhold, netto	5 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 648/2004

### Forpakning


Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3 stk	42 cm	21.3 cm	31.7 cm	

 Produktet indeholder ikke farve.

 Produktet kan udgøre en sundhedsfare.

 Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.

 Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.

 Produktet indeholder ikke parfume.