



Varenummer 1999917401



## Gulvvasker, Diversey TASKI, Ultimaxx 2900, DD55, Gel, walk-behind, 43/45 l, 550 mm

### Produktbeskrivelse

Den helt nye TASKI ULTIMAXX 2900 tilbyder et nyt niveau af modulopbygning, rengøringseffektivitet og smarte løsninger. Der kan tilkøbes IntelliTrail 2.0, IntelliDose, Aqustop, HEPA filter og IntelliTouch skærm. DD55-model med 2x11" holdere - det patenterede dobbelt holder system og det sideforskudte design giver større arbejdsbredde og gør rengøring tæt på væggen nem. Roterende holder har et godt tryk og et lavt omdrejningstal hvilket giver fremragende rengøringsresultater. Derudover har DD55-modellen også et støjniveau på 63 dB(A), og helt ned på 60 dB(A) på Eco-mode. Det giver en gulvvasker der larmer mindre end mange støvsugere. Oplader medfølger i prisen. Batteri købes separat: 1999916701. Denne model er med Gel-batteri.

### Specifikationer

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Produktbetegnelse              | Gulvvasker  |
| Varemærke                      | Diversey  |
| Vareserie                      | TASKI   |
| Model                          | Ultimaxx 2900, DD55                                   |
| Features                       | Walk-behind   |
| Vaske/fejebredde               | 550   |
| Rent/snavsevandtank, kapacitet | 43/45 l   |
| Inkluderet tilbehør            | Elektronisk børsteløft, træk på hjul, indbygget lader |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| stk   | 1 stk      |        |        |       |     |