

Støvsuger LXT®

DCL284FZX2

18V • 180 mbar • 0,73 L

Håndholdt kulfri poseløs støvsuger med høj sugeevne.

Velegnet til montering på rengøringsvogne.
Håndholdt 18V kulfri poseløs støvsuger med høj sugeevne. Støvtæt afbryder, 4 hastigheder og LED lys, gør den velegnet til rengøring på vanskelig tilgængelige steder. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Luftmængde	1,2 m³/min
Undertryk	180 mbar
sugeevne	20 - 125 W
Driftstid 18V / 3,0 Ah	38 / 21 / 15 / 8 min
Støvtank kapacitet	0,73 L
Produktets nettovægt	0,9 kg
Vægt /målt	1,3 - 1,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	503 x 113 x 153 mm
Kulfri motor	✓

Brugerfordele

- Overbelastningsbeskyttelse af batteri
- Ergonomisk blødt greb for øget komfort

EAN 0088381781190

DB 2353821

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

198751-8
FORFILTER



199989-8
HEPA FILTER



459356-2
Forlængerrør



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

198751-8
FORFILTER



199989-8
HEPA FILTER



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

