

Den kraftige 2-i-1-rengøringsmaskine

Det føles ofte, som om der altid områder, man ikke har fået gjort rent, når man støvsuger sit hjem. Under møbler, svært tilgængelige kroge, små mellemrum. Nilfisk Easy, den opretstående, ledningsfri støvsuger med indbygget håndholdt enhed, er udviklet til at kunne nå alle steder i hjemmet. Nilfisk Easy er en støvsuger, der er bygget til at være meget praktisk. En ledningsfri to-i-en-støvsuger, der kan nå ud i alle hjørner i hjemmet. Denne elegante opretstående støvsuger kan køre i op til 80 minutter, så du har tid til at gøre dit hjem perfekt rent. Easys fantastiske manøvredegtighed gør det muligt at bruge den på trange steder, og LED-lysene lyser op under møbler. Men ikke nok med det, for med et enkelt tryk på en knap frigøres den integrerede, håndholdte Nilfisk Quick-støvsuger. Quick er indbygget i håndtaget, så du kan nå ind i alle de kroge, der tidligere var utilgængelige med en almindelig støvsuger.

- 2-i-1-støvsuger – håndstøvsuger, der hurtigt frigøres, er indbygget i Easy.
- Ledningsfri – slut med ledninger og op til 80 minutters driftstid.
- LED-lys – lyser op under møbler, så det er nemt at se, hvad der skal rengøres.
- Smart design – En af de mest elegante støvsugere på markedet, fås i tre forskellige farver.
- Fantastisk manøvredegtighed – fantastisk manøvredegtighed, selv hvor pladsen er trang.
- Kvalitet – ikke kun én Nilfisk rengøringsenhed af høj kvalitet, men to.

- Standardudstyr

- Standardudstyr

- Standardudstyr

- Standardudstyr

Model	Easy 2:1 20V Blue inkl. tilbehør E201BLU	Easy 2:1 20V Black inkl. tilbehør E201BL	Easy 2:1 20V Black E200BLA
Ref. nr.	128390000	128390002	128390003

PRODUKT EGENSKABER

Tænd/sluk indikator	•	•	•
Indbygget tilbehør	•	•	
Polstermundstykke standard			
Poseløs støvsuger	•	•	•
2-i-1	•	•	•
Ergonomisk håndtag	•	•	•
Vaskbart filter	•	•	•
Sugenæb håndholdt	•	•	
Oplader indikator	•	•	•
Easy Park	•	•	•
Auxiliary Charging Cable	•	•	•



Den kraftige 2-i-1-rengøringsmaskine

Model	Easy 2:1 20V White E200WHI	Easy 2:1 28V Blue inkl. tilbehør E281BLU	Easy 2:1 28V White inkl. tilbehør E281WH
Ref. nr.	128390005	128390007	128390009

PRODUKT EGENSKABER

Tænd/sluk indikator	•	•	•
Indbygget tilbehør		•	•
Polstermundstykke standard			
Poseløs støvsuger	•	•	•
2-i-1	•	•	•
Ergonomisk håndtag	•	•	•
Vaskbart filter	•	•	•
Sugenæb håndholdt	•	•	•
Oplader indikator	•	•	•
Easy Park	•	•	•
Auxiliary Charging Cable	•	•	•

Model	Easy 2:1 36V Red inkl. tilbehør E363RED	Easy 2:1 36V White inkl. tilbehør E363WH	Easy 2:1 36V Black inkl. tilbehør E363BL
Ref. nr.	128390011	128390012	128390013

PRODUKT EGENSKABER

Tænd/sluk indikator	•	•	•
Indbygget tilbehør	•	•	•
Polstermundstykke standard	•	•	•
Poseløs støvsuger	•	•	•
2-i-1	•	•	•
Ergonomisk håndtag	•	•	•
Vaskbart filter	•	•	•
Sugenæb håndholdt	•	•	•
Oplader indikator	•	•	•
Easy Park	•	•	•
Auxiliary Charging Cable	•	•	•

Model	Easy 2:1 28V Black E280BLA
Ref. nr.	128390026

PRODUKT EGENSKABER

Tænd/sluk indikator	•
Indbygget tilbehør	
Polstermundstykke standard	



Den kraftige 2-i-1-rengøringsmaskine

Model	Easy 2:1 28V Black E280BLA
Ref. nr.	128390026

PRODUKT EGENSKABER

Poseløs støvsuger	•
2-i-1	•
Ergonomisk håndtag	
Vaskbart filter	•
Sugenæb håndholdt	•
Oplader indikator	•
Easy Park	•
Auxiliary Charging Cable	•

Tekniske specifikationer	Easy 2:1 20V Blue inkl. tilbehør E201BLU	Easy 2:1 20V Black inkl. tilbehør E201BL	Easy 2:1 20V Black E200BLA
Farve	Blue	Black	Black
Stiktype	EU	EU	EU
Spænding/frekvens (V/Hz)	230-240 / 50-60	230-240 / 50-60	230-240 / 50-60
Køretid (min.)	Up to 50	Up to 50	Up to 50
Max. effekt (W)	115	115	115
Batteri kapacitet (mAh)	1950	1950	1950
Batteri, type	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Batteri spænding (V)	20max	20max	20max
Opladningstid (timer)	Up to 3	Up to 3	Up to 3
Beholdervolumen (l)	0.6	0.6	0.6
Dimensioner, L x B x H (cm)	17 X 28 X 116	17 X 28 X 116	17 X 28 X 116
Vægt (kg)	3.1	3.1	3.1

Tekniske specifikationer	Easy 2:1 20V White E200WHI	Easy 2:1 28V Blue inkl. tilbehør E281BLU	Easy 2:1 28V White inkl. tilbehør E281WH
Farve	White	Blue	White
Stiktype	EU	EU	EU
Spænding/frekvens (V/Hz)	230-240 / 50-60	230-240 / 50-60	230-240 / 50-60
Køretid (min.)	Up to 50	Up to 60	Up to 60
Max. effekt (W)	115	170	170
Batteri kapacitet (mAh)	1950	1950	1950
Batteri, type	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Batteri spænding (V)	20max	28max	28max
Opladningstid (timer)	Up to 3	Up to 3	Up to 3
Beholdervolumen (l)	0.6	0.6	0.6



Den kraftige 2-i-1-rengøringsmaskine

Tekniske specifikationer	Easy 2:1 20V White E200WHI	Easy 2:1 28V Blue inkl. tilbehør E281BLU	Easy 2:1 28V White inkl. tilbehør E281WH
Dimensioner, L x B x H (cm)	17 X 28 X 116	17 X 28 X 116	17 X 28 X 116
Vægt (kg)	3.1	3.17	3.17

Tekniske specifikationer	Easy 2:1 36V Red inkl. tilbehør E363RED	Easy 2:1 36V White inkl. tilbehør E363WH	Easy 2:1 36V Black inkl. tilbehør E363BL
Farve	Red	White	Black
Stiktype	EU	EU	EU
Spænding/frekvens (V/Hz)	230-240 / 50-60	230-240 / 50-60	230-240 / 50-60
Køretid (min.)	Up to 80	Up to 80	Up to 80
Max. effekt (W)	170	170	170
Batteri kapacitet (mAh)	1950	1950	1950
Batteri, type	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Batteri spænding (V)	36max	36max	36max
Opladningstid (timer)	Up to 4	Up to 4	Up to 4
Beholdervolumen (l)	0.6	0.6	0.6
Dimensioner, L x B x H (cm)	17 X 28 X 116	17 X 28 X 116	17 X 28 X 116
Vægt (kg)	3.62	3.62	3.62

Tekniske specifikationer	Easy 2:1 28V Black E280BLA
Farve	Black
Stiktype	EU
Spænding/frekvens (V/Hz)	230-240 / 50-60
Køretid (min.)	Up to 60
Max. effekt (W)	170
Batteri kapacitet (mAh)	1950
Batteri, type	Li-ion
Batteri spænding (V)	28max
Opladningstid (timer)	Up to 4
Beholdervolumen (l)	0.6
Dimensioner, L x B x H (cm)	17 X 28 X 116
Vægt (kg)	3.17



Den kraftige 2-i-1-rengøringsmaskine

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	Easy 2:1 20V Blue inkl. tilbehør E201BLU	Easy 2:1 20V Black inkl. tilbehør E201BL	Easy 2:1 20V Black E200BLA	Pris
Pris			1.839,00	1.839,00	1.839,00	
Tilbehørskit						
SPECIAL NOZZLE KIT FOR EASY AND QUICK	128389276	0	○	○	○	161,00

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	Easy 2:1 20V White E200WHI	Easy 2:1 28V Blue inkl. tilbehør E281BLU	Easy 2:1 28V White inkl. tilbehør E281WH	Pris
Pris			1.999,00	2.399,00	2.399,00	
Tilbehørskit						
SPECIAL NOZZLE KIT FOR EASY AND QUICK	128389276	0	○	○	○	161,00

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	Easy 2:1 36V Red inkl. tilbehør E363RED	Easy 2:1 36V White inkl. tilbehør E363WH	Easy 2:1 36V Black inkl. tilbehør E363BL	Pris
Pris			2.799,00	2.799,00	2.799,00	
Tilbehørskit						
SPECIAL NOZZLE KIT FOR EASY AND QUICK	128389276	0	○	○	○	161,00

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	Easy 2:1 28V Black E280BLA	Pris
Pris			2.399,00	
Tilbehørskit				
SPECIAL NOZZLE KIT FOR EASY AND QUICK	128389276	0	○	161,00

