



Varenummer 1999918444



Gulvvasker, Diversey TASKI, Ultimaxx 900, DD55, Lithium-Ion, walk-behind, 20/22 l, 550 mm

Produktbeskrivelse

Den helt nye TASKI ULTIMAXX 900 tilbyder et nyt niveau af modulopbygning, rengøringseffektivitet og smarte løsninger. Der kan tilkøbes IntelliTrail 2.0, IntelliDose, Aqustop, HEPA filter og IntelliTouch skærm. DD55-model med 2x11" holdere - det patenterede dobbelt holder system og det sidefor-skudte design giver større arbejdsbredde og gør rengøring tæt på væggen nem. Roterende holder har et godt tryk og et lavt omdrejningstal hvilket giver fremragende rengøringsresultater. Derudover har DD55-modellen også et støjniveau på 63 dB(A), og helt ned på 60 dB(A) på Eco-mode. Det giver en gulvvasker der larmer mindre end mange støvsugere. Oplader medfølger i prisen. Batteri købes separat: 1999914468

Specifikationer

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Produktbetegnelse | Gulvvasker |
| Varemærke | Diversey |
| Vareserie | TASKI |
| Model | Ultimaxx 900, DD55 |
| Features | Walk-behind |
| Længde/dybde | 1200 mm |
| Bredde | 600 mm |
| Højde | 1110 mm |
| Vægt, netto | 84 kg |
| Vægt, brutto | 150 kg |
| Vaske/fejebredde | 550 |
| Rent/snavsevandtank, kapacitet | 20/22 l |
| Teoretisk/praktisk kapacitet | 1650/1238 m2 |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| kll | 1 stk | | | | |