



Varenummer 1999918444



Gulvvasker, Diversey TASKI, Ultimaxx 900, DD55, Lithium-Ion, walk-behind, 20/22 l, 550 mm

Produktbeskrivelse

Den helt nye TASKI ULTIMAXX 900 tilbyder et nyt niveau af modulopbygning, rengøringseffektivitet og smarte løsninger. Der kan tilkøbes IntelliTrail 2.0, IntelliDose, Aqustop, HEPA filter og IntelliTouch skærm. DD55-model med 2x11" holdere - det patenterede dobbelt holder system og det sidefor-skudte design giver større arbejdsbredde og gør rengøring tæt på væggen nem. Roterende holder har et godt tryk og et lavt omdrejningstal hvilket giver fremragende rengøringsresultater. Derudover har DD55-modellen også et støjniveau på 63 dB(A), og helt ned på 60 dB(A) på Eco-mode. Det giver en gulvvasker der larmer mindre end mange støvsugere. Oplader medfølger i prisen. Batteri købes separat: 1999914468

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gulvvasker
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Ultimaxx 900, DD55
Features	Walk-behind
Længde/dybde	1200 mm
Bredde	600 mm
Højde	1110 mm
Vægt, netto	84 kg
Vægt, brutto	150 kg
Vaske/fejebredde	550
Rent/snavsevandtank, kapacitet	20/22 l
Teoretisk/praktisk kapacitet	1650/1238 m2

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk				