



Combi+ Alu

LA10

Flydende maskinopvaskemiddel med indbygget afspænder, aluminiumssikkert

Beskrivelse

Suma Combi Alu LA10 er et produkt med en ny innovativ teknologi der kombinerer koncentreret flydende maskinopvaskemiddel med indbygget afspændingsmiddel. Det er specielt formuleret til at fjerne snavs i vandhårdheder op til 12°dH og giver optimal tørreevne. Suma Combi Alu LA10 er sikkert at anvende med bløde metaller såsom aluminium under forudsætning af at brugsvejledningen følges.

Egenskaber

Suma Combi Alu LA10 er et effektivt alkalisk flydende opvaskemiddel og afspænder i ét produkt, hvilket gør det egnet til anvendelse med en bred vifte af entanks- eller underbordsopvaskemaskiner (ikke egnet til tunnel- eller flertanks-opvaskemaskiner). Produktet indeholder en blanding af alkalitet og kalkbindende stoffer som sikrer fjernelse af snavs. Det høje indhold af kalkbindende stoffer modvirker også kalkudfældning i vandhårdheder op til 12°dH. Igennem den unikke og innovative afspænder, ændres vandets adfærd så det ikke længere er nødvendigt med et separat afspændingsmiddel. Suma Combi Alu LA10 er sikkert at anvende til vask af aluminium.

Fordele

- Maskinopvaskemiddel og afspændingsmiddel i ét produkt
- Aluminiumssikkert
- Sikrer hurtig tørring
- Forhindrer tilkalkning af opvaskemaskinen
- Efterlader et pletfrit vaskeresultat
- Fosfatfri og uden klor

Brugsanvisning

Produktet er ikke egnet til brug, hvor der for øjeblikket anvendes en sur afspænder som afkalkningsmiddel, eller hvor doseringsforholdet mellem opvaskemiddel og afspændingsmiddel er lavere end 2:1.

Første gang produktet anvendes, skyl pumpe og sugeslanger i doseringssystemet igennem med rent vand, for at undgå mulig krystallisering i sugeslange, ved sammenblanding med andet produkt. Tøm skyllesystemet.

Dosering*

Suma Combi Alu LA10 doseres normalt gennem Diverseys automatiske doseringsudstyr. Det kan imidlertid anvendes sammen med en integreret doseringspumpe. For at sikre et perfekt vaskeresultat i vandhårdheder op til 12°dH, dosér i en koncentration på minimum 1 ml/ liter.

Ved 2 ml/l forebygges kalkopbygning i vand indeholdende op til 135 ppm CaCO₃, 7,5° dH, 13,5°fH.

**Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.*





Diversey

TM

suma®

Combi+ Alu

LA10

Tekniske data

Udseende: klar gul væske
pH-værdi (ufortyndet): ~ 12
pH-værdi (1% opløsning ved 20°C): ~ 12.3
Relativ vægtyfylde (g/cm³; 20°C): ≈ 1.25

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

Produktkompatibilitet

Under de anbefalede anvendelsesforhold er Suma Combi+ Alu LA10 velegnet til brug på de fleste materialer, der normalt forekommer i køkkenet.

Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
7522873	Suma Combi+ Alu LA10 2x5L W1002	Automatisk dosering

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 02/11/2023 da-DK (K00104)