

# Støvsuger LXT®

## DCL286FZ

18V • 180 mbar • 0,25 L • Cyclone

Håndholdt LXT® kulfri poseløs cyklon støvsuger med høj sugeevne

Velegnet til montering på rengøringsvogne.  
Håndholdt 18V kulfri poseløs cyklon støvsuger med høj sugeevne. Støvtæt afbryder, 4 hastigheder og LED lys, gør den velegnet til rengøring på vanskelig tilgængelige steder. Leveres uden batteri og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| LXT                    | ✓                        |
| Akku spænding          | 18 V                     |
| Batteri                | Li-ion                   |
| Luftmængde             | 1,0 m³/min               |
| Undertryk              | 180 mbar                 |
| sugeevne               | 15 - 100 W               |
| Driftstid 18V / 3,0 Ah | 38 / 21 / 15 / 8 min     |
| Driftstid 18V / 6,0 Ah | 76 / 42 / 30 / 16 min    |
| Støvtank kapacitet     | 0,25 L                   |
| Lydeffektniveau        | 66 / 62 / 60 / 55 dB (A) |
| Vibrationsniveau       | 0,1 m/s²                 |
| Vægt /målt             | 1,6 - 1,9 kg             |
| Dimensioner (LxBxH)    | 1106 x 113 x 177 mm      |
| Kulfri motor           | ✓                        |

### Brugerfordele

- Overbelastningsbeskyttelse af batteri
- Ergonomisk blødt greb for øget komfort
- Kulfri motor med stor effektivitet
- Rør er fastgjort med låsemekanismen

EAN 0088381781619

DB 2357295

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

199966-0  
HIGH PERFORMANCE FILTER



413859-0  
FUGEMUNDSTYKKE (CL001G OG



459356-2  
Forlængerrør



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

1910C7-9  
FILTER SÆT



1910C9-5  
HEPA FILTER SÆT



199439-3  
SMAL FUGEDYSE Ø28



459356-2  
Forlængerrør



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

