



Varenummer 1999919166



Gulvvasker, Diversey TASKI, Ultimaxx 1900, DD65, Lithium-Ion, walk-behind, manuelt børsteløft, 43/45 l, 650 mm

✓ Ergonomisk

Produktbeskrivelse

Den helt nye TASKI ULTIMAXX 1900 tilbyder et nyt niveau af modulopbygning, rengøringseffektivitet og smarte løsninger. Der kan tilkøbes IntelliTrail 2.0, IntelliDose, Aqustop, HEPA filter og IntelliTouch skærm. DD65-model med 2x13" holdere - det patenterede dobbelt holder system og det sideforskudte design giver større arbejdsbredde og gør rengøring tæt på væggen nem. Roterende holder har et godt tryk og et lavt omdrejningstal hvilket giver fremragende rengøringsresultater. Derudover har DD65-modellen også et støjniveau på 63 dB(A), og helt ned på 60 dB(A) på Eco-mode. Det giver en gulvvasker der larmer mindre end mange støvsugere. Oplader medfølger i prisen. Batteri købes separat: 1999914468

Specifikationer

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Produktbetegnelse | Gulvvasker |
| Varemærke | Diversey |
| Vareserie | TASKI |
| Model | Ultimaxx 1900, DD65 |
| Features | Walk-behind, manuelt børsteløft |
| Vægt, netto | 196 kg |
| Strømspecifikationer | Lithium-Ion |
| Vaske/fejebredde | 650 |
| Rent/snavsevandtank, kapacitet | 43/45 l |
| Inkluderet tilbehør | Træk på hjul, indbygget lader |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|--------|-----|
| kll | 1 stk | 126 cm | 70 cm | 112 cm | |