


Varenummer 1999919806


Gulvvasker, Diversey TASKI, Ultimaxx 900, SD43, walk-behind

Produktbeskrivelse

TASKI ULTIMAXX 900 tilbyder et nyt niveau af modulopbygning, rengøringseffektivitet og smarte løsninger i en meget kompakt maskine. Der kan tilkøbes IntelliTrail 2.0, IntelliDose, Aqustop, HEPA filter og IntelliTouch skærm. SD43-model med 1x17" holder. SingleDisc konstruktionen på 43 cm har en direkte gearkonstruktion, hvilket markant forbedrer robustheden og levetiden. Roterende holder har et godt tryk og et lavt omdrejningstal hvilket giver fremragende rengøringsresultater. Derudover har SD43-modellen også et støjniveau på 63 dB(A), og helt ned på 60 dB(A) på Eco-mode. Det giver en gulvvasker der larmer mindre end mange støvsugere. Oplader medfølger i prisen. Batteri købes separat: 1999914468.

Specifikationer

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Produktbetegnelse | Gulvvasker |
| Varemærke | Diversey |
| Vareserie | TASKI |
| Model | Ultimaxx 900, SD43 |
| Features | Walk-behind |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| stk | 1 stk | | | | |