

Mollelast® Haft – selvhæftende fikserbind



Blødt, tætsiddende og let at anlægge, længde- og tværelastisk

Produktet:

Mollelast Haft fikserbind af 66% viskose, 34% polyamid, belagt med ultratyndt lag selvhæftende latex. Mollelast Haft er længde- og tværelastisk og er selvhæftende, det er derfor let at anlægge, folder ikke, hvilket især er fordelagtigt ved forbindelser i ledområder. Længdeelasticitet på ca 65%, tværelasticitet på ca. 50%. Mollelast Haft fylder næsten ingenting og er luftgennemtrængelig. Den åbne vævstruktur gør det muligt for huden at ånde. Mollelast Haft sikrer bevægelsesfriheden i kraft af sin tværelasticitet.

Anvendelsesområde:

Mollelast H anvendes til fiksering af enhver art – til fiksering af kompresser eller polstringsmateriale – især fiksering i ledområder, fingre og tæer er nemme at forbinde. Mollelast Haft er let at rulle af spolen og anlægges uden folder

Sortiment:

Mollelast Haft
hvid,
4 m strakt længde

str.	Hvid	art.
4 cm		30063
6 -		30064
8 -		30065
10 -		30066
12 -		30067

20 m strakt længde,		
Str.	Hvid	art.
4 cm		30068
6 cm		30069
8 -		30070
10 -		30071
12 -		30072

Str.	farve: rød	art.
6 cm		14511
8 cm		14512
10 cm		14513
Str.	farve: blå	art.
6 cm		14521
8 cm		14522
10 cm		14523

Lohmann & Rauscher A/S
Gøngehusvej 252
2950 Vedbæk
tlf. 45 89 02 25
fax. 45 89 02 29
mail info@dk.Lrmed.com