


Varenummer 3015

ABENA® Cater-Line



Madfilm, ABENA Cater-Line, 500m x 30cm, lilla, PVC, varmebestandig, perforeret for hver 30 cm

- ✓ Perforeringen gør filmen nem at arbejde med
- ✓ Meget strækbar
- ✓ Særdeles god klæbeevne
- ✓ Professionelle køkkeneres foretrukne valg
- ✓ Åndbart materiale, som begrænser udviklingen af kondens
- ✓ Hjælper til at nedkølet mad bibeholder sin oprindelige konsistens



Produktbeskrivelse

Denne PVC-film fra ABENAs Cater-Line serie kan anvendes til opbevaring af alle fødevarer og til almindelig husholdning. Filmen bør dog ikke anvendes til ren fedt, olie og mad opbevaret i fedt. Til disse fødevarer anbefaler vi, at du vælger for eksempel vores kraftige guldfilm. PVC-film er meget strækbar og har en særdeles god klæbeevne. Det er derfor ofte professionelle køkkeneres foretrukne valg. PVC udmærker sig desuden ved at være åndbar, hvorved udvikling af kondens begrænses. Dette hjælper nedkølet mad til at bibeholde dens oprindelige konsistens. Denne specialfilm kan anvendes ved højere temperaturer sammenlignet med almindelig PVC-film. Perforeringen i filmen gør det nemt og effektivt at arbejde med den, fordi man ikke skal skære den over. Derfor vil håndtering af filmen foregå hurtigere end film uden perforering. Samtidig undgår du unødigt spild, hvor filmen typisk krølles sammen og smides ud i forbindelse med afrivning fra dispenser.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Madfilm
Varemærke	ABENA
Vareserie	Cater-Line
Farve	Lilla
Features	Varmebestandig
Perforering	Perforeret for hver 30 cm
Materiale	PVC
Længde/dybde	500 m
Bredde	30 cm
Vægt, netto	1.17 kg
Vægt, brutto	1.249 kg
Tykkelse	8 micron
Hylsediameter	3.8 cm
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Farligt legetøj for børn. Må ikke anvendes i almindelig ovn. Må kun anvendes til optøning eller genopvarmning af mad i mikrobølgeovn. Undgå direkte kontakt med fødevarer.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	Ved dybfrysning og opbevaring ved køleskabstemperatur uden tidsbegrænsning, op til 30 dage ved stuetemperatur. Ved temperatur op til 100°C i max 2 timer, 1 time ved temperatur op til 150°C. I forhold til varme anbefales det, at produktet testes i den konkrete brugssituation, da filmen kan smelte.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Bortskaffelse af emballage

Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 rl	18.4 cm	18.6 cm	35 cm	5703538080630
rl	1 rl				5703538080616



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er fryseseikkert.