



Varenummer 3025



cater.Line

## Madfilm, ABENA Cater-Line, 500m x 40cm, lilla, PVC, varmebestandig, perforeret for hver 40 cm

- ✓ Perforeringen gør filmen nem at arbejde med
- ✓ Meget strækbar
- ✓ Særlig god klæbeevne
- ✓ Professionelle køkkens foretrukne valg
- ✓ Åndbart materiale, som begrænser udviklingen af kondens
- ✓ Hjælper til at nedkølet mad bibeholder sin oprindelige konsistens



### Produktbeskrivelse

Denne PVC-film fra ABENAs Cater-Line serie kan anvendes til opbevaring af alle fødevarer og til almindelig husholdning. Filmen bør dog ikke anvendes til ren fedt, olie og mad opbevaret i fedt. Til disse fødevarer anbefaler vi, at du vælger for eksempel vores kraftige guldfilm. PVC-film er meget strækbar og har en særlig god klæbeevne. Det er derfor ofte professionelle køkkens foretrukne valg. PVC udmærker sig desuden ved at være åndbar, hvorved udvikling af kondens begrænses. Dette hjælper nedkølet mad til at bibeholde dens oprindelige konsistens. Denne specialfilm kan anvendes ved højere temperaturer sammenlignet med almindelig PVC-film. Perforeringen i filmen gør det nemt og effektivt at arbejde med den, fordi man ikke skal skære den over. Derfor vil håndtering af filmen foregå hurtigere end film uden perforering. Samtidig undgår du unødigt spild, hvor filmen typisk krølles sammen og smides ud i forbindelse med afrivning fra dispenser.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Madfilm
Varemærke	ABENA
Vareserie	Cater-Line
Farve	Lilla
Features	Varmebestandig
Perforering	Perforeret for hver 40 cm
Materiale	PVC
Længde/dybde	500 m
Bredde	40 cm
Vægt, netto	1.63 kg
Vægt, brutto	1.722 kg
Tykkelse	8 micron
Hylsediameter	3.8 cm
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Farligt legetøj for børn. Må ikke anvendes i almindelig ovn. Må kun anvendes til optøning eller genopvarmning af mad i mikrobølgeovn. Undgå direkte kontakt med fødevarer.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	Ved dybfrysning og opbevaring ved køleskabstemperatur uden tidsbegrænsning, op til 30 dage ved stuetemperatur. Ved temperatur op til +100°C i max 2 timer, 1 time ved temp. op til 121°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Bortskaffelse af emballage

Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 rl	17 cm	18.5 cm	43 cm	5703538081033
rl	1 rl				5703538081019



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.