






B/S

Produktinformation

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|-------------------|---|---|---|------------|--------------|---------------|---|------------|---|--------------|---|--|-------------|--|
| Vare Nr: | 7210 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leverandør: | Boisen Safety A/S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beskrivelse: | Halvdyppet latexhandske, overhånd i polyester strik Ru, bølget overflade, sort latex giver sikkeret greb. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Godkendelse: | <table> <tr> <td>Cat. II</td> <td>EN 388</td> <td>TESTDATA :</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">  </td> <td> <table> <tr> <td>Slidstyrke</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Gennemskæring</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Iturivning</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Stikmodstand</td> <td>1</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">4221</td> <td></td> </tr> </table> | Cat. II | EN 388 | TESTDATA : |  | | <table> <tr> <td>Slidstyrke</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Gennemskæring</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Iturivning</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Stikmodstand</td> <td>1</td> </tr> </table> | Slidstyrke | 4 | Gennemskæring | 2 | Iturivning | 2 | Stikmodstand | 1 | | 4221 | |
| Cat. II | EN 388 | TESTDATA : | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | <table> <tr> <td>Slidstyrke</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Gennemskæring</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Iturivning</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Stikmodstand</td> <td>1</td> </tr> </table> | Slidstyrke | 4 | Gennemskæring | 2 | Iturivning | 2 | Stikmodstand | 1 | | | | | | | | |
| Slidstyrke | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gennemskæring | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iturivning | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stikmodstand | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4221 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Størrelse: | 7- 8- 9-10-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Overhånd | Polyester strik, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Krave: | Lycra/bomuld ribkrave. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pakning : | 12/72 par karton. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Håndflade | Sort 2 x dybbet latex ru overflade. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andvendelse: | Letter industri,byggeindustri, auto, slidstærk handske, særdeles egnet til skov, have og brolægning. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opbevaring: | Ved opbevaring skal handsken ligge tørt og køligt.Handsken kan rengøres med sæbespånner i 40 g varmt vand, kemisk rengørning kan ikke anbefales. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU Krav: | Handsken er certificeret i kategori I i overenstemmelse med EU direktiv 89/686 EEC om sikkerhedskrav til personlige værnemidler. Der henvises til brugervejledning som ligger i kassen. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontakt Info: | Boisen Safety A/S Kornmarksvej 22 2605 Brøndby Tlf.: 39652133 Fax: 39652772 E-mail: boisen@boisensafety.dk Web: www.boisensafety.dk | | | | | | | | | | | | | | | | | |