






B/S

## Produktinformation

<b>Vare Nr:</b>	<b>7210</b>																	
<b>Leverandør:</b>	<b>Boisen Safety A/S</b>																	
<b>Beskrivelse:</b>	Halvdyppet latexhandske, overhånd i polyester strik Ru, bølget overflade, sort latex giver sikkeret greb.																	
<b>Godkendelse:</b>	<table> <tr> <td><b>Cat. II</b></td> <td><b>EN 388</b></td> <td><b>TESTDATA :</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">  </td> <td> <table> <tr> <td>Slidstyrke</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Gennemskæring</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Iturivning</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Stikmodstand</td> <td>1</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>4221</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Cat. II</b>	<b>EN 388</b>	<b>TESTDATA :</b>			<table> <tr> <td>Slidstyrke</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Gennemskæring</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Iturivning</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Stikmodstand</td> <td>1</td> </tr> </table>	Slidstyrke	4	Gennemskæring	2	Iturivning	2	Stikmodstand	1		<b>4221</b>	
<b>Cat. II</b>	<b>EN 388</b>	<b>TESTDATA :</b>																
		<table> <tr> <td>Slidstyrke</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Gennemskæring</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Iturivning</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Stikmodstand</td> <td>1</td> </tr> </table>	Slidstyrke	4	Gennemskæring	2	Iturivning	2	Stikmodstand	1								
Slidstyrke	4																	
Gennemskæring	2																	
Iturivning	2																	
Stikmodstand	1																	
	<b>4221</b>																	
<b>Størrelse:</b>	<b>7- 8- 9-10-11</b>																	
<b>Overhånd</b>	Polyester strik,																	
<b>Krave:</b>	Lycra/bomuld ribkrave.																	
<b>Pakning :</b>	12/72 par karton.																	
<b>Håndflade</b>	Sort 2 x dybbet latex ru overflade.																	
<b>Andvendelse:</b>	Letter industri, byggeindustri, auto, slidstærk handske, særdeles egnet til skov, have og brolægning.																	
<b>Opbevaring:</b>	Ved opbevaring skal handsken ligge tørt og køligt. Handsken kan rengøres med sæbespånner i 40 g varmt vand, kemisk rengøring kan ikke anbefales.																	
<b>EU Krav:</b>	<b>Handsken er certificeret i kategori I i overensstemmelse med EU direktiv 89/686 EEC om sikkerhedskrav til personlige værnemidler. Der henvises til brugervejledning som ligger i kassen.</b>																	
<b>Kontakt Info:</b>	<b>Boisen Safety A/S</b> Kornmarksvej 22 2605 Brøndby Tlf.: 39652133 Fax: 39652772 E-mail: <a href="mailto:boisen@boisensafety.dk">boisen@boisensafety.dk</a> Web: <a href="http://www.boisensafety.dk">www.boisensafety.dk</a>																	