




**B/S**Produktinformation

<b>Vare Nr:</b>	<b>7342</b>																	
<b>Leverandør:</b>	<b>Boisen Safety A/S</b>																	
<b>Beskrivelse:</b>	Nylon 18 G strikket handske dybbet i PU belægning i håndfladen og fingerspidserne, elastisk manchet																	
<b>Godkendelse:</b>	<table> <tr> <td><b>Cat. II</b></td> <td><b>EN 388</b></td> <td><b>TESTDATA :</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">  </td> <td> <table> <tr> <td>Slidstyrke</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Gennemskæring</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Iturivning</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Stikmodstand</td> <td>1</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>2121</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Cat. II</b>	<b>EN 388</b>	<b>TESTDATA :</b>			<table> <tr> <td>Slidstyrke</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Gennemskæring</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Iturivning</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Stikmodstand</td> <td>1</td> </tr> </table>	Slidstyrke	2	Gennemskæring	1	Iturivning	2	Stikmodstand	1		<b>2121</b>	
<b>Cat. II</b>	<b>EN 388</b>	<b>TESTDATA :</b>																
		<table> <tr> <td>Slidstyrke</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Gennemskæring</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Iturivning</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Stikmodstand</td> <td>1</td> </tr> </table>	Slidstyrke	2	Gennemskæring	1	Iturivning	2	Stikmodstand	1								
Slidstyrke	2																	
Gennemskæring	1																	
Iturivning	2																	
Stikmodstand	1																	
	<b>2121</b>																	
<b>Størrelse:</b>	<b>7- 8- 9-10-11</b>																	
<b>Overhånd</b>	Nylon 18G strik																	
<b>Krave:</b>	Lycra/elastisk manchet																	
<b>Pakning :</b>	12 / 144 par karton.																	
<b>Håndflade</b>	PU belægning i håndflade samt finger spidserne																	
<b>Andvendelse:</b>	Letter industri, der kræver høj præcision arbejde. særdeles egnet til bil-klima-el & emballering arbejde.																	
<b>Opbevaring:</b>	Ved opbevaring skal handsken ligge tørt og køligt. Handsken kan rengøres med sæbspåner i 40 g varmt vand, kemisk rengøring kan ikke anbefales.																	
<b>EU Krav:</b>	<b>Handsken er certificeret i kategori I i overensstemmelse med EU direktiv 89/686 EEC om sikkerhedskrav til personlige værnemidler. Der henvises til brugervejledning som ligger i kassen.</b>																	
<b>Kontakt Info:</b>	<b>Boisen Safety A/S</b> Kornmarksvej 22 2605 Brøndby Tlf.: 39652133 Fax: 39652772 E-mail: <a href="mailto:boisen@boisensafety.dk">boisen@boisensafety.dk</a> Web: <a href="http://www.boisensafety.dk">www.boisensafety.dk</a>																	