



Varenummer 6205

Værkstedsrulle, neutral, 2-lags, 360m x 36cm, Ø27cm, blå, blandingsfibre

- ✓ Stor kapacitet og dermed tidsbesparende
- ✓ Maksimal sugevne

Produktbeskrivelse

Denne værkstedsrulle er fremstillet af 100% nyfiber, som tilsikrer maksimal sugevne. Produktet absorberer effektivt både olie og vand, og bevarer også styrken når papiret er vådt. Produktet er velegnet til steder, hvor man ønsker industriaftøringspapir af den bedst mulige kvalitet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Værkstedsrulle
Farve	Blå
Ingredienser/sammensætning	Blandingsfibre
Længde/dybde	360 m
Bredde	36 cm
Diameter	27 cm
Tykkelse	2x18 g/m ²
Antal lag	2-lags
Hylsediameter	60 mm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2 rl	53 cm	26.5 cm	35.5 cm	5703538152535
rl	1 rl				