



Varenummer 6208

## Værkstedsrulle, neutral, 2-lags, 600m x 26,3cm , Ø36cm, hvid, 100% nyfiber

- ✓ Stor kapacitet og dermed tidsbesparende
- ✓ Maksimal sugevne



### Produktbeskrivelse

Denne værkstedsrulle er fremstillet af 100% nyfiber, som tilsikrer maksimal sugevne. Produktet absorberer effektivt både olie og vand, og bevarer også styrken når papiret er vådt. Produktet er velegnet til steder, hvor man ønsker industriaftøringspapir af den bedst mulige kvalitet.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Værkstedsrulle
Farve	Hvid
Materiale	Papir
Ingredienser/sammensætning	100% nyfiber
Længde/dybde	600 m
Bredde	26.3 cm
Diameter	36 cm
Tykkelse	2x18 g/m <sup>2</sup>
Antal lag	2-lags
Hylsediameter	70 mm
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 rl	36 cm	36 cm	26.5 cm	5703538390647
rl	1 rl				5703538390654



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.