



Varenummer 1000007843



Puri-Line

Glasklud, ABENA Puri-Line, 40x40cm, blå, mikrofiber, 80% genanvendt

- ✓ 70% vand besparelse
- ✓ 15% CO2 besparelse
- ✓ Ideel til rengøring af spejle, stål og krom
- ✓ Bedste resultat i tør og fugtig tilstand
- ✓ Lang levetid



Produktbeskrivelse

Svanemærket glasklud af mikrofiber, der har dokumenteret bakterieopsamlingsrate på 99%. Se testrapport under datablade – øvrige produktinformationer. Glasklud til rengøring af glas, stål, spejle og andre hårde overflader. Kluden af mikrofiber kan med fordel anvendes uden brug af kemi. Kan anvendes i både tør og fugtig tilstand, men bør ikke være meget våd ved anvendelse, hvis man vil opnå det bedste resultat. Kluden tåler sprit og desinfektion. Produktet vil ikke foretage slitage eller skader på overflader ved anbefalet anvendelse.



MOIST



DRY

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktbetegnelse | Glasklud |
| Varemærke | ABENA |
| Vareserie | Puri-Line |
| Farve | Blå |
| Features | 80% genanvendt |
| Materiale | Mikrofiber |
| Længde/dybde | 40 cm |
| Bredde | 40 cm |
| Vægt, netto | 50 g |
| Tykkelse | 300 g/m ² |
| Certifikater | Svanemærket. Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Global Recycled Standard (GRS). |
| Svanemærket licensnr. | 5083 0043 |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988 |

Vaskeanvisninger

Kan vaskes ved 95°C, men 70°C anbefales. Kan tørre tumbles ved 60°C-120°C. Undgå brug af klor og skyllemiddel, da det forringer sugeevnen. Holder til mindst 500 vaske. Kan krympe op til 2%.
 De kan tåle vask ned til 70° C, da fibrene åbner sig ved 67°C, hvor vandet spuler de splittede fibre igennem. Vask aldrig microfiberprodukter under 70°C, da fibrene ikke åbner sig og bliver rene ved lavere temperaturer.
 Tørring: Tør glaskluden på én af følgende måder i tørretumbler:
 1. Tørring med kold luft.
 2. Skabstørring ved max 60°C
 Vaskemiddel
 Anvend almindeligt vaskemiddel (Ph< 10,5)
 Dosér max. 1/3 af anbefalet mængde vaskemiddel pga. microfibrers selvrensende effekt ved temperaturer over 67°C
 Brug ikke vaskeforstærker
 Brug ikke skyllemiddel, da det indkapsler fibrene (ved uheld – vask om uden skyllemiddel)
 Brug ikke klor eller blegemiddel, udover det som vaskemidlet i forvejen indeholder
 Tekstiler og maskinvask
 Vær opmærksom på, at produkter bruges forskellige steder og opsamler forskellige typer bakterier. Derfor bør de vaskes separat.
 Forskellige typer tekstiler vaskes separat, da materialerne holder på luv fra andre tekstiler.
 Brug altid vaskepose ved vask sammen med andre tekstiler.

Bortskaffelse af produkt

Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Bortskaffelse af emballage


Sorteres som Pap

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll | 20 pk | 45.1 cm | 45 cm | 21.4 cm | 5703538138478 |
| pk | 10 stk | 22.2 cm | 21.7 cm | 4.4 cm | 5703538138461 |



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Global Recycled Standard (GRS) er en produktstandard til at verificere og spore genanvendte råmaterialer gennem forsyningskæden. Samtidig stilles der krav til brug af kemikalier og sociale og miljømæssige forhold ved fremstillingen af produkterne.



POGI (Partnership for Public Green Procurement) er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer. Formålet er at gøre det nemmere for det offentlige at købe miljørigtige produkter.



Produktet kan bruges under fugtige forhold.



Produktet kan bruges under tørre forhold.

