

Varenummer 132923

## Bakke, C 2227-3A , 22,7x17,8x3cm, 760 ml, hvid, CPET, 3-rums, 150/210/400 ml, standard serie, hovedret

- ✓ Praktiske og robuste bakker til alle fødevarer
- ✓ Egnede til ovn og mikroovn
- ✓ Kan forsegles med smart snap-on låg



### Produktbeskrivelse

Vores C-PET produkter er den professionelle og praktiske løsning til kantiner, catering- og restaurationsbranchen. De robuste bakker og opbevaringsløsninger er velegnet til alle typer fødevarer, og så kan de med fordel komme i ovnen, da de tåler temperaturer op til 220°C. Du bestemmer, om låget skal være lågfolie eller et stærkere snap-on låg, som også gør det muligt at stakke bakkerne. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype. Produkterne er fremstillet af minimum 70% genanvendt plast, som kan genanvendes igen ved korrekt affaldshåndtering.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Bakke                                                                                                                                                                                                                                      |
| Model                            | C 2227-3A                                                                                                                                                                                                                                  |
| Farve                            | Hvid                                                                                                                                                                                                                                       |
| Features                         | Standard serie, hovedret                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiale                        | CPET                                                                                                                                                                                                                                       |
| Længde/dybde                     | 22.7 cm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bredde                           | 17.8 cm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Højde                            | 3 cm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rumindhold, brutto               | 760 ml                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antal rum                        | 3-rums                                                                                                                                                                                                                                     |
| Volumen af rum                   | 150/210/400 ml                                                                                                                                                                                                                             |
| Certifikater                     | Til fødevarer                                                                                                                                                                                                                              |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EF) Nr. 10/2011, (EU) 2022/1616, (EF) 1895/2005, BEK nr 681 af 25/05/2020                                                                                                                         |
| Temperaturtolerance              | Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer mellem -40°C og stuetemperatur, samt i 2 timer ved 70°C. Produktet kan ydermere anvendes til opvarmning i 2 timer ved temperaturer op til 200°C og i 30 minutter ved 225°C. |
| Anvendelsestemperatur            | Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer mellem -40°C og stuetemperatur, samt i 2 timer ved 70°C. Produktet kan ydermere anvendes til opvarmning i 2 timer ved temperaturer op til 200°C og i 30 minutter ved 225°C. |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.                                                                                                                                                           |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                                                                                                                                                                                                            |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll   | 492 stk    | 59.4 cm | 40.2 cm | 25.2 cm | 5703969074932 |



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.



Produktet kan bruges i mikrobølgeovnen.



Produktet kan bruges i ovnen.