



Varenummer 160084

NOVADAN®

Afspænding, Novadan Økoren, 5 l, uden farve og parfume



Produktbeskrivelse

Anvendes til automatiske doseringsanlæg. Bistro Rinse 780 er velegnet til alle typer opvaskemaskiner. Bistro Rinse 780 er lavtskummende. Bistro Rinse 780 nedbryder vandets overfladespænding i skyllefasen og efterlader servicet skinnende blankt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Afspænding
Varemærke	Novadan
Vareserie	Økoren
Features	Uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	pH ~ 4,5
Rumindhold, netto	5 l
Certifikater	Svanemærket
Svanemærket licensnr.	5093 0008

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	3 stk	39 cm	19 cm	35 cm	5703524210522
stk	1 stk				5703524221054



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.