

Suma Alu free

Flydende aluminiumsikkert maskinopvaskemiddel til blødt og middelhårdt vand.

L10

Beskrivelse

Suma Alu free L10 er et koncentreret flydende maskinopvaskemiddel, specielt formuleret til effektiv fjernelse af besmudsning i blødt og middelhårdt vand.

Egenskaber

- Flydende opvaskemiddel
- Specielt formuleret til anvendelse på en lang række en- og flertanks opvaskemaskiner samt i grovopvaskemaskiner
- Produktet er primært udviklet til blødt og middelhårdt vand
- Den kemiske sammensætning af alkali og kalkbindere bevirker, at produktet effektivt fjerner besmudsning
- Korrosionsinhibitorer gør produktet velegnet til letmetaller som aluminium og sølv
- Opfylder kriterierne for svanemærkning

Fordele

- Sikkert på aluminiumsemner
- Effektivt overfor fedtbelægninger og indtørrede madrester
- Anvendeligt i blødt som middelhårdt vand
- Høj koncentration i produktet giver fremragende brugsøkonomi
- Svanemærket

Brugsanvisning

Dosering

1. **Suma Alu free L10** doseres normalt gennem Diversey automatiske doseringsanlæg. Produktet kan ligeledes anvendes i eventuelt indbygget doseringsanlæg. Dosering: Min. 1 g/ltr. vand (0,76 ml/ltr.), afhængig af lokale vandforhold.


Tekniske specifikationer

Udseende:	Klar, ufarvet væske
pH-værdi (koncentreret):	> 12,5
pH-værdi (1 % opløsning):	12.3
Vægtfylde (20 °C):	1.29 g/cm³

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af fosfat (kalkbinder, vandblødgører) og dikaliummetasilicat (korrosionsinhibitor, fedt- og proteinopløser), kaliumhydroxid (fedtopløsende og proteinopløsende pH regulator) og MGDA (kalkbinder).



Suma Alu free

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad.
Kun til professionelt brug / specialist.

Opbevaring

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur.

Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 °C til 40 °C.

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Alu free L10** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken, inklusive aluminiumsemner. Må ikke anvendes på alkalifølsomme materialer, som kobber, messing eller gummi.

Miljøoplysninger

Svanemærket under licensnummer 380-001.

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er ultimativt let nedbrydelige jf. OECD.

- Vask i fyldt maskine
- Undgå over- eller underdosering
- Vask ved lavest mulig temperatur som giver et hygiejnisk resultat
- Bortskaf den tomme rengjorte emballage som "Affald til genanvendelse" sortér som emballageaffald (plast) eller sammen med almindelig dagsrenovation.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7508317	10ltr.	Dunk
7508318	200ltr.	Tromle
7510514	2x5ltr.	Dunke

Diversey

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.diversey.com