

TASKI Jontec 300 J-flex

Universelt gulvrengøringsmiddel - højkoncentreret.

Beskrivelse

Jontec 300 J-flex er et højkoncentreret, lavtskummende gulvrengøringsmiddel til daglig rengøring af gulvoverflader, der tåler vand.

Egenskaber

Anvendes kun med TASKI IntelliDose doseringssystem

- Specielt formuleret til daglig rengøring af alle gulvoverflader, der tåler vand
- Hurtigvirkende
- Lavtskummende
- pH-neutral
- Indeholder ny Neutrafresh teknologi

Fordele

- Meget økonomisk i brug på grund af fremragende rengøringsresultat ved lave doseringer
- Kan anvendes i gulvvaskemaskiner, skuremaskiner og i våd/fugtig mopsystemer
- Lavtskummende, så det snavsede vand hurtigt tørres op og optimal udnyttelse af snavsevandstank ved brug i gulvvaskemaskiner
- Neutrafresh teknologi fjerner dårlig lugt og efterlader en behagelig, frisk og langtidsvirkende duft.
- Let og nøjagtig dosering gennem J-flex systemet

Brugsanvisning


J-flex doseringssystem giver nøjagtig dosering for både høj og lav dosering. Høj dosering for våd/fugtig mopning eller stærkt besmudsede overflader. Lav dosering til maskinel rengøring eller ved lille besmudsning.

Dosering:

Drej omskifter til spandesymbol med høj dosering (spandesymbol med 3 dråber) og fyld spand/maskines rentvandstank med J-flex doseringssystemet
Drej omskifter med spandesymbol med lav dosering (spandesymbol med 1 dråbe) og fyld spand/maskines rentvandstank med J-flex doseringssystemet.

Emballage	Dosering	Antal ltr. i brugsopløsning	Antal spande a 5 ltr.
1.5 ltr.	Lav 1:500	750	150
	Høj 1:200	300	60
5.0 ltr.	Lav 1:500	2500	500
	Høj 1:200	1000	200

F4c



TASKI Jontec 300 J-flex

Anvendelse:

Manuelt

Vådmopning: Påfør brugsopløsning på gulv - lad virke, hvis nødvendigt, og fjern det snavsede rengøringsvand.

Fugtmopning: Fyld brugsopløsning på sprayflaske og spray sparsomt på mop og rengør. Skyl eller skift moppe regelmæssigt.

Maskinelt

Påfør brugsopløsning på gulv, skrub og fjern det snavsede rengøringsvand.

Vigtigt

Må ikke anvendes på gulve, som ikke tåler vand, f.eks. uforseglet træ eller kork.

Tekniske specifikationer

Udseende	Klar grøn væske
Vægtfylde[20°C]	1.01
pH [koncentreret]	7.3 - 8.3
pH-værdi for begge brugsopløsninger	7.0 - 8.0

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsforskrift:

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet forefindes i separat leverandørbrugsanvisning. Kun for professionelle brugere/specialister.

Opbevaring:

Skal opbevares i tillukket original emballage ved normal temperatur. Skal opbevares frostfrit.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsforskrift:

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet forefindes i separat leverandørbrugsanvisning. Kun for professionelle brugere/specialister.

Opbevaring:

Skal opbevares i tillukket original emballage ved normal temperatur. Skal opbevares frostfrit.

Anbefalet opbevaringstemperatur:

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 °C til 40 °C.

Holdbarhed:

2 år i ubrudt emballage.

Miljøoplysninger

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med forordning 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler og tilhørende senere ændringer.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7512202	1x5 ltr	Plastikdunk m/dosering
7512199	1,5 ltr	Dunk