

Varenummer 168693



Tekstilmåtte, 3M, 8500, 3000x2000mm, brun, PA/polyester/PVC, med bagside og kanter, phtalatfri

- ✓ Til høj trafik
- ✓ Åben konstruktion
- ✓ Holder på skidt og snavs
- ✓ God sugsevne
- ✓ Høj kvalitet

Produktbeskrivelse

Dobbelt tekstilmåtte til høj trafik, som skal anvendes indendørs. Måttens dobbeltfiberteknologi er placeret i et tilfældigt mønster for bedre, at skjule snavs og skidt. Den har en innovativ tre-lagskonstruktion, som bidrager til effektiv afledning og fastholdelse af vand.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tekstilmåtte
Varemærke	3M
Model	8500
Farve	Brun
Features	Med bagside og kanter, phtalatfri
Materiale	PA, polyester, PVC
Længde/dybde	3000 mm
Bredde	2000 mm
Holdbarhed, åbnet	5 år ved korrekt vedligeholdelse
Vaskeanvisninger	Daglig vedligeholdelse med støvsugning. Ugentlig vedligeholdelse med vand og almindeligt rengøringsmiddel. Periodisk rengøring med maskiner eller højtryksspuler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	300 cm	200 cm	0 cm	