



Varenummer 230240

**Sikkerhedssko, Walki Sport, 45, sort, SRC, S1P, fibersømværn, alutåværn, stigegeb, vidde 12**

### Produktbeskrivelse

Anvendes til industrivirksomheder, byggepladser og værksteder. Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140 grader. Olie og benzinresistent, med indbygget shock absorber.

### Specifikationer

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse             | Sikkerhedssko                                                                    |
| Varemærke                     | Walki                                                                            |
| Vareserie                     | Sport                                                                            |
| Størrelse                     | 45                                                                               |
| Farve                         | Sort                                                                             |
| Features                      | SRC, S1P, fibersømværn, alutåværn, stigegeb, vidde 12                            |
| Materiale                     | Aluminium, fiber, okselæder, PU                                                  |
| Produkt- eller teststandarder | ISO 20345:2001                                                                   |
| Opbevaringsinstruktioner      | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt      | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage    | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| par   | 1 par      | 0 cm   | 0 cm   | 0 cm  |     |