



Varenummer 5450

**Kaffebæger, Detpak, 5cm, Ø6cm, 10 cl,
12 cl, brun, PE/pap, 4 oz**

- ✓ Varmeisolerende - holder indholdet varmt, uden at man brænder fingrene
- ✓ Ripple Wall



Produktbeskrivelse

Vores Ripple Wall coffee-to-go bæger er en unik kop, som giver den perfekte varmeisolation, når du tager din kaffe eller andre varme drikke med på farten. Det bølgede design gør det nemt og behageligt at holde om bægeret, og sikrer dig mod at brænde fingrene på det varme indhold. I ABENA forstår vi behovene for god kvalitet, effektivitet og hygiejne i en branche med højt tempo og strenge standarder. Det er derfor vi kan tilbyde komplette løsninger til professionelle cateringvirksomheder, industrikøkkener samt hotel- og restaurantbranchen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kaffebæger
Varemærke	Detpak
Farve	Brun
Features	4 oz
Materiale	PE, pap
Højde	5 cm
Diameter	6 cm
Vægt, netto	4.02 g
Vægt, brutto	4.02 g
Rumindhold, netto	10 cl
Rumindhold, brutto	12 cl
Tykkelse	312+80 g/m2
Belægningstykkelser	18 g/m2
Tolerance	0,02
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 10/2011, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) Nr. 2023/2006
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Temperaturlolerance	0 °C til +100 °C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	78 cm	36.5 cm	36 cm	5703538415159
pk	40 stk	77.5 cm	6.4 cm	6.4 cm	
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Kan specialtrykkes.



Produktet er overtrukket med et LDPE-lag (polyethylen med lav densitet).



Produktet er lavet af pap.